

**HOLEX****HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4xD, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235010 20
GTIN	4062406253479
Árucikk kategória	22L

**Leírás****Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

**Furattűrés:** -0,05 / +0,3 mm

**Felhasználás:**

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

**Tartalom:**

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

**Ajánlás:**

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	83 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sorozat	HOLEX Pro
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT070308 / XOMT070305
Névleges Ø D	20
Váltólapka csavar készlet	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Teljes hossz L	158 mm
Maximális állítási határérték V <sub>max</sub>	0,3 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	102 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX7	659922 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200