



HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3xD, Ø DC: 33mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	235005 33
GTIN	4062406253295
Árucikk kategória	22L

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

Furattűrés: -0,1 / +0,25 mm

Felhasználás:

A 235030 – 235082 sz. váltólapkával.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Műszaki leírás

Sorozat	HOLEX Pro
Névleges Ø D	33
Váltólapka csavar készlet	232980 5 (TX15;3Nm)
Váltólapka ISO kód	SOMT110408 / XOMT110406
Vágóélek száma Z	1
Szárhossz L _s	60 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Hasznos hossz L ₁	102 mm

Teljes hossz L	190 mm
Maximális állítási határérték V_{max}	0,35 mm
Kinyúlási hossz L_A	130 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15	659922 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500