

**HOLEX****HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4xD, Ø DC: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235010 35
GTIN	4062406253660
Árucikk kategória	22L

**Leírás****Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.

**Furattűrés:** -0,05 / +0,3 mm

**Felhasználás:**

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

**Tartalom:**

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

**Ajánlás:**

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	143 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm

Szárhossz L <sub>s</sub>	60 mm
Névleges Ø D	15
Vágóélek száma Z	1
Coll Ø	1 3/8 coll
Váltólapka csavar készlet	232980 5 (TX15;3Nm)
Sorozat	HOLEX Pro
Váltólapka ISO kód	SOMT110408 / XOMT110406
Teljes hossz L	231 mm
Maximális állítási határérték V <sub>max</sub>	0,35 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	171 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15	659922 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500