

**SOMT05T204, HBD30, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235030 UNI
GTIN	4062406253875
Árucikk kategória	22K

**Leírás****Kivitel:**

A központi él gyorsan és biztonságosan központosítja a fúrót. A külső él kitűnően kontrolált forgácsképződést biztosít.

**Felhasználás:**

SOMT váltólapkák kizárólag a külső élen. XOMT váltólapkák kizárólag a központi élen.

**Alkalmazható:**

HOLEX Pro Drill 235000 – 235010 sz.

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 - 0,1

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiAIN
Váltólapka ISO kód	SOMT05T204
Minőség	HBD30
Szerszámanyag	HM

Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 - 0,1
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	alkalmas	220 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		