

**SOMT070308, HBD30, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235050 UNI
GTIN	4062406253912
Árucikk kategória	22K

Leírás**Kivitel:**

A központi él gyorsan és biztonságosan központosítja a fúrót. A külső él kitűnően kontrolált forgácsképződést biztosít.

Felhasználás:

SOMT váltólapkák kizárólag a külső élen. XOMT váltólapkák kizárólag a központi élen.

Alkalmazható:

HOLEX Pro Drill 235000 – 235010 sz.

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,06 - 0,12

Műszaki leírás

Bevonat	TiAlN
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOMT070308
Minőség	HBD30
Szerszámanyag	HM

Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,06 - 0,12
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	alkalmas	220 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		