

HOLEX**Werkstatt-Messschieber mm és col osztással, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 415120 300 |
| GTIN | 4062406253776 |
| Árucikk kategória | 41Z |

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszűrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kalibrálás | A1 |
| Méréstartomány | 0 - 300 mm |
| Csőrhossz | 90 mm |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Belső mérőszár Ø | 10 mm |
| Osztás | 1/128 coll |
| Osztás | 1/50 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm |
| Nóniuszosztás mm/Inch | igen |
| Mérőcsúcsok | igen |
| Méréstechnika | analóg |

| | |
|----------------|-----------------|
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Termék fajtája | Műhelytolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm | 021010 300 |
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm | 021000 300 |