

**Garant****Hidroplasztikus tartó Szár Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319752 16
GTIN	4062406254537
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Kivitel:**

Egyedülálló befogási áthidalás, h6 és h7 szárat fog be. Homlokoldalon lézerezéssel és a tartón beigazító csavarral a furatkés egyszerű és egyértelmű elhelyezéséhez. Hosszbeállító csavarral. Belső hűtéshez alkalmas.

Rugalmasan használható minden revolver típushoz.

**Előny:**

- **Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.**
- **Gyorsan és egyszerűen kezelhető.**
- **Közperselyek rugalmasan használhatóak.**
- **Tökéletes központosítás.**

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	69 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Menet M	M22×1

A-méret kinyúlási hossz	19,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Szélesség B	56 mm
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó