

HOLEX**Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllal, balos, Teljes hossz: 260mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 767043 260 |
| GTIN | 4062406254858 |
| Árucikk kategória | 72D |

Leírás**Kivitel:**

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------|
| Élek hossza | 40 mm |
| Teljes hossz | 260 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| Termék fajtája | Olló |