

HOLEX**Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 260mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	766042 260
GTIN	4062406254827
Árucikk kategória	72D

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez száruk, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	260 mm
Élek hossza	33 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló