

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ bambusz munkalappal, Hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920026 2000
GTIN	4062406254964
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel+ elektromos fokozatmentes magasságállítással. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával változik a munkaállomás magassága.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Figyelem:

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Mélység	800 mm

Munkalap mélysége	700 mm
Súly	105 kg
Munkalap hossza	2000 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Szélesség	2000 mm
Magasság hátfallal	1000 mm
Modell	eLevel+
Magasságállítás elve	csak munkalappal
Munkalap anyaga	Bambusz
Sorozat	Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
	927315 500/5

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma
500/5

Számítógép tartó Típus M	928753 M
Multifix Típushoz 300	928201 300
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3