

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel bambusz munkalappal, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920006 1500
GTIN	4062406254872
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábérssz RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	Bambusz
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap hossza	1500 mm
Modell	mLevel
Súly	70 kg

Szélesség	1500 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap vastagsága	50 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Munkalap mélysége	700 mm
Mélység	800 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
	927315 500/3

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma
500/3

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
---	--------------

Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
-----------------------------	------------

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
--	--------------

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
---	--------------

Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
--	--------------

Számítógép tartó Típus M	928753 M
--------------------------	----------

Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
---------------------------	----------

Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
-----------------------------	------------

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
--	--------------

Multifix Típushoz 300	928201 300
-----------------------	------------

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
---	--------------

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
---	--------------

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
---	--------------