

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel bambusz munkalappal, Hossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920006 1000
GTIN	4062406254865
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation mLevel**, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábbréssel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

**Szín:**

**Lábbrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Műszaki leírás**

Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap vastagsága	50 mm
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Sorozat	Workstation
Munkalap hossza	1000 mm
Modell	mLevel
Munkalap mélysége	700 mm

Munkalap anyaga	Bambusz
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység	800 mm
Súly	60 kg
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Multifix Típushoz 300	928201 300
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1