

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel bambusz munkalappal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920016 1500
GTIN	4062406254919
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel** – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

**Műszaki leírás**

Munkalap hossza	1500 mm
Modell	eLevel-hez
Munkalap mélysége	700 mm

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Szélesség	1500 mm
Súly	80 kg
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Mélység	800 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Sorozat	Workstation
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Számítógép tartó Típus M	928753 M
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Multifix Típushoz 300	928201 300
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1