

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ bambusz munkalappal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 920026 1500   |
| GTIN              | 4062406254957 |
| Árucikk kategória | 91P           |

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel+** elektromos fokozatmentes magasságállítással. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával változik a munkaállomás magassága.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

**Műszaki leírás**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Modell                        | eLevel+ |
| Fokozatmentes magasságállítás | igen    |

|   |  |
|---|--|
| Mélység   | 800 mm   |
| Munkalap vastagsága   | 50 mm  |
| Szélesség   | 1500 mm  |
| Sorozat   | Workstation  |
| Munkalap hossza   | 1500 mm  |
| Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval                                    | igen   |
| Súly  | 90 kg  |
| Munkalap mélysége   | 700 mm   |
| Munkalap anyaga   | Bambusz  |
| Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.                   | 700 - 1000 mm  |
| Magasság hátfallal  | 1000 mm  |
| Magasságállítás elve  | csak munkalappal   |
| Névleges feszültség   | 250 V  |
| Bemenet csatlakozó típus  | F  |
| Munkaállomás állítható magassága  | 700-1000 mm  |
| Szerkezet kivitele  | Acélszerkezet  |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg   |
| Magasságállítás kivitele  | Elektromos   |
| Lapvastagság  | 50 mm  |
| Magasságkiegyenlítés  | 25 mm  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája  | Munkaasztal  |

## Tartozék

Tartóoszlop Magasság 1362 mm 928010 1362

Számítógép tartó Típus M 928753 M

|   |              |
|---|--------------|
| Tartóoszlop Magasság 481 mm                                   | 928010 481   |
| Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm | 927620 500/5 |
| 16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3               | 927300 300/3 |
| Billentyűzet fiók Típus 1                                     | 927341 1     |
| Tartóoszlop Magasság 200 mm                                   | 928010 200   |
| Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3 | 927315 500/3 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3               | 927600 300/3 |
| 16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3               | 927300 400/3 |
| Oldallemez Workstation mélység 800 mm                         | 920350 800   |
| Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5 | 927315 500/5 |
| Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4 | 927315 500/4 |
| Multifix Típushoz 300   | 928201 300   |
| Tartóoszlop Magasság 962 mm                                   | 928010 962   |
| 16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4               | 927300 400/4 |
| 16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2               | 927300 300/2 |
| Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4 | 927315 400/4 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5               | 927600 500/5 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1               | 927600 200/1 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2               | 927600 300/2 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4               | 927600 400/4 |
| Számítógép ház 16G Magasság 500 mm                            | 927335 500   |