

Garant GRIDLINE

**Sarok munkaállomás lábazattal bambusz munkalappal, Munkalap hossza: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920106 1000
GTIN	4062406254971
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal. Acéllemezből és négyszög zártszelvényből készült lábazattal, teherbírás **250 kg**.

**Alkalmazható:**

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. A sarok munkaállomás elektromos magasságállítása nem lehetséges.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), **oldal- és hátfalak** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A sarok munkaállomásnak a Workstation eLevel vagy eLevel+ verziókkal való kombinálásakor kötelező oldallemezek használata Workstation-ön.

**Műszaki leírás**

Végződés munkalap mélységben	750 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Munkalap mélysége	1000 mm

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Sorozat	Workstation
Szélesség	1100 mm
Mélység	800 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	80 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás

## Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
---	----------