

Garant GRIDLINE

Sarok modul bambusz munkalappal, Munkalap hossza: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920116 1000
GTIN	4062406254988
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Egyszerű kivitel acéllemez tartó szögvasakkal, állítható magasságú támasztólábbal, teherbírás **150 kg**. Manuális magasságállítás lehetséges.

Alkalmazható:

Workstation mLevel.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), **oldal- és hátfalak** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1000 mm
Végződés munkalap mélységben	800 mm
Súly	32 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Munkalap mélysége	1000 mm

Sorozat	Workstation
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Szélesség	1000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Mélység	800 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	150 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás

Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
---	----------