

**Garant****Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, SK 40 A = 160, Befogási tartomány: 2-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Köszörült külső és belső kúp.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!**

**Előny:**

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,

**GARANT szorítópatron 309563 sz.,**

**ALBRECHT szorítópatronok 309572 – 309573 sz.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Külső Ø D: 27 mm

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	2 - 6 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Külső Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó