

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**ER adapter / extra karcsú szorítópatron, ER szorítópatronhoz: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309571 32
GTIN	4250261555962
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen edzett, köszörült és előzetesen kiegyensúlyozott. Standard ER szorítópatronos befogó adaptálása a 309572 és 309573 extra karcsú szorítópatronra.

**Előny:**

**A kisebb zavaró kontúr** felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi. Hűtőfolyadék eljuttatása a szerszámon keresztül vagy a szár mentén.

**Felhasználás:**

Mindenekelőtt esztergagépeken való használathoz statikus vagy meghajtott szerszámoknál, de ER szorítópatronos befogóknál is.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	12 mm
Külső Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

**Tartozék**

Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 1 mm	309572 1
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 2 mm	309573 2
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 6 mm	309572 6
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 1 mm	309573 1
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 6 mm	309573 6
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 4 mm	309572 4
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 5 mm	309573 5
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 3 mm	309573 3
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 2 mm	309572 2
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 3 mm	309572 3
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 5 mm	309572 5
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 4 mm	309573 4