

**CNMG 09T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 09T304 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiCN

Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz