


**CNMG 120404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120404 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PF
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBT020
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P

Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz