


**CNMG 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PF
Minőség	HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz