

**DNMG 110404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 110404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4

Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz