


**CNMG 160612, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250221 HBT020 |
| GTIN              | 4062406256272 |
| Árucikk kategória | 22D           |

**Leírás**

CNMG 160612 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PR  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 80 - 260 m/min      |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás             |
| Forgácstörő                                | PR                  |
| Előtolás $f$                               | 0,2 - 0,6 mm/ford,  |
| Cserék / élek száma                        | 4                   |
| Fő felhasználás                            | P                   |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fogásmélység $a_p$ | 1,8 - 6 mm                |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 160612               |
| Bevonat            | TiCN                      |
| Minőség            | HBT020                    |
| Szerszámananyag    | HM                        |
| Sarokrádiusz       | 1,2 mm                    |
| Termék fajtája     | Váltólapka esztergáláshoz |