


**CNMG 160608, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 160608 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Minőség	HBT020
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PR

Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz