

**DNMG 110408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DNMG 110408 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,45 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM

Minőség	HBT020
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fogásmélység $a_p$	0,8 - 5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz