

**DNMG 110404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 110404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Fogásmélység a _p	0,5 - 5 mm
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	4
Minőség	HBT130
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz