

**DNMG 110404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 110404 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT020
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz