

**DNMG 150604, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150604 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Bevonat	TiCN
Minőség	HBT130
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszáanyag	HM
Forgácstörő	MF
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz