


**DNMG 150608, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150608 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácstörő	PR
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Bevonat	TiCN
Sarokrídusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz