


**DNMG 150612, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150612 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	1,2 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PR
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz