


**SNMG 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Árucikk kategória	22D

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Minőség	HBT020
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz