

**WNMG 080404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080404 HBT130 Minőség: HBT130

Forgácstörő: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	M
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN

Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT130
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz