


**WNMG 080404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080404 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PF
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Minőség	HBT020
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz