


**WNMG 060408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 060408 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,

Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Forgácstörő	MM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz