


**WNMG 060404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 252092 HBT020 |
| GTIN              | 4062406256807 |
| Árucikk kategória | 22D           |

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Minőség                                    | HBT020              |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Forgácstörő                                | PM                  |
| Előtolás f                                 | 0,1 - 0,45 mm/ford, |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm              |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 280 m/min     |
| Váltólapka ISO kód                         | WNMG 080404         |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,8 - 5 mm          |
| Cserék / élek száma                        | 6                   |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Szerszámanyag                              | HM                  |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Bevonat        | TiCN                      |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |