


**WNMG 080404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT130
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz