


**WNMG 080408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080408 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	6
Minőség	HBT130
Forgácstörő	MM
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz