

**CCMT 09T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T304 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Forgácstörő	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz