


**CCMT 120404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 120404 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404

Minőség	HBT020
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz