

**CCMT 120404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CCMT 120404 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz