

**CCMT 09T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T304 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	2
Minőség	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,3 - 3 mm
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz