


**CCMT 120404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 120404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	MM
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Minőség	HBT130

Fogásmélység a_p	0,3 - 3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz