


**CCMT 120408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CCMT 120408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	MM
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz