

**DCMT 11T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DCMT 11T304 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	MM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz