

**TCMT 16T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 16T304 HBT130 Minőség: HBT130

Forgácstörő: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	3
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Minőség	HBT130
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz