


**TCMT 110204, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 110204 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	HBT020
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz