


**TCMT 16T308, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 16T308 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	3
Minőség	HBT020

Szerszámananyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz