

**VBMT 110304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261252 HBT130 |
| GTIN              | 4062406257606 |
| Árucikk kategória | 22D           |

**Műszaki leírás**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sarokrádiusz          | 0,4 mm               |
| Váltólapka ISO kód    | VBMT 110304          |
| Forgácstörő           | MM                   |
| Fogásmélység $a_p$    | 0,3 - 2,5 mm         |
| Szerszámanyag         | HM                   |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított  |
| Minőség               | HBT130               |
| Bevonat               | TiCN                 |
| Cserék / élek száma   | 2                    |
| Fő felhasználás       | M                    |
| Előtolás $f$          | 0,05 - 0,35 mm/ford, |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 50 - 200 m/min            |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás          |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |