

**VBMT 160404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VBMT 160404 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M

Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	MM
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz