

**VBMT 160408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Árucikk kategória	22D

Leírás

VBMT 160408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	PM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Cserék / élek száma	2

Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Minőség	HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz